

UNICLEAN PL II 30

Apparecchiature di lavaggio e disinfezione – PREMIUM LINE
per il trattamento dei dispositivi medicali secondo le norme DIN ISO15883-1 e 2



MMM.
Protecting
human
health.

Uniclean PL 30 è stata sviluppata per soddisfare le necessità di trattamento di grosse quantità in ambienti ridotti grazie alla larghezza massima di 1000mm. La camera **in tandem** permette il trattamento di 2 carrelli contemporaneamente con doppio processo ad ogni ciclo.

Eccellenti performance di lavaggio e disinfezione, grande display Touch-Screen molto intuitivo e di facile utilizzo. L'apparecchiatura di lavaggio **MMM Uniclean PL II 30** è idonea al trattamento di:

30 CESTELLI DIN PER STRUMENTARIO CHIRURGICO

8 CONTAINER da 1 unità oppure 12 da 1/2

STRUMENTARIO MIC – ACCESSORI ANESTESIA

STRUMENTARIO OFTALMICO - UTENSILI ED

ACCESSORI VARI – ZOCCOLI SANITARI



DIMENSIONI E CAPACITA':

Capacità 30 cestelli DIN

Volume camera 768 litri

Dimensioni esterne: L 1000 x P 1778 x H 2090 mm

L'UNICLEAN PL II 30 possiede le seguenti caratteristiche di base

- Tecnologia avanzata in ingombro ridotto (solo 1000 mm)
- PPV sistema di Processo Verifica Parametri, monitoraggio temperatura aria, acqua e pressione pompa
- Apertura porta vetrata automatica con movimento verticale
- LED camera a 3 colori per codifica visiva status ciclo
- Programmi standard preconfigurati e posti memoria libera per programmi specifici utenti
- Doppio sistema di asciugatura ad elevata efficienza
- Stessi carrelli di carico, trasporto, rampe automatiche del modello da 15 DIN
- Facile accesso per le operazioni di manutenzione





MMM.
Protecting
human
health.

- Sistema di controllo MMM Smart HMI con Touch screen a colori da 5,7" – 16:9
- Tutte le informazioni rilevanti del processo
Tipo: stato dell'apparecchiatura, tempo rimanente a fine ciclo, fase di lavaggio, valori e grafici, sono a disposizione dell'operatore con un semplice e veloce sguardo al display
- Sistema di lavaggio efficace tramite una potente pompa di lavaggio monitorata dal sistema PPV per garantire sempre lavaggio e/o disinfezione eccellenti
- Gestione controllata dell'acqua grazie al Water Management System
- 2 x Filtro Hepa H13
- Camera di lavaggio in acciaio AISI 316L
- Due pompe di dosaggio detergenti provviste di flussometro (opzione di ulteriori due pompe) e vano con alloggio taniche integrato
- Stampante integrata oppure opzionale stampante A4 ed interfaccia
- Vasto assortimento carrelli di carico per tipologia di strumentario

SISTEMA SHUTTLE

La camera grande, l'unica con sistema TANDEM permette di trattare due cestelli di carico simultaneamente, questa peculiarità trova utilizzo in un campo molto più vasto delle tradizionali apparecchiature di lavaggio. La funzione SHUTTLE permette, per esempio, di caricare due cestelli per trattamento container con un processo **non-stop** e del tutto automatico



Carico automatico 2 carrelli



Trattamento contemporaneo
nella camera TANDEM



Scarico automatico dei 2 carrelli



Ritorno automatico dei 2 carrelli nel lato carico

